



## BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION EN EXTERIEUR (BAO)



### Description

Les **Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO)** permettent aux malvoyants et aveugles d'être **guidés** dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide sur l'ensemble de la **chaîne de déplacement**.

Ce modèle est préconisé pour un usage extérieur.

#### Applications :

- Trottoirs
- Passages piétons
- Arrêts de bus

### Textes de loi

**Selon l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 – article 2 :**

- "Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
- "Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite."

### Caractéristiques

**Matière :** Résine méthacrylate. Insensible aux UV et antigélif.

**Coloris :** Standard blanc, autres coloris sur demande.

**Motif :** Le motif « larmé » permet d'améliorer le coefficient de glissance. Celui-ci est mesuré au pendule SRT :  
Mesure à sec : 0.66, mesure sous eau : 0.41

**Stabilité dimensionnelle :** les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, aux variations de températures.

**Conditions d'application :** Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et 30°C.


**Application :** Le collage des BAO se réalise à l'aide d'une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30 minutes après la pose.





**Stockage :** Les BAO doivent être stockées à plat dans leur emballage d'origine et de préférence sur palette. Les conserver à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas manipuler en dessous de 5°C.

**Dimensions :**



## Conditionnement

Dimensions	Conditionnement
150 x 815 mm	30
175 x 815 mm	30

